

**Drejevendeplatte til middel bearbejdning DNMG, HBT020, Størrelse / antal:  
110408/30****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	GG2538 110408/30
GTIN	4067263092933
Artikelklasse	GGN

**Teknisk beskrivelse**

Skærehastighed $v_c$ , primær anvendelse	120 - 240 mm/min
Skæredybde $a_p$	0,55 - 2,75 mm
Indhold	250781 HBT020
Tilspænding $f$	0,2 - 0,3 mm/o
Antal stk.	30
Type	HBT020
Spånryder	PM
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning

## Tilbehør

DNMG 110408 Type HBT020

250781 HBT020