

Garant

**Drejevendeplade til skrubbearbejdning DNMG, HB7020, Størrelse / antal:
150612/30**

**Bestillingsdata**

| | |
|---------------------|------------------|
| Bestillingsnummeret | GG2539 150612/30 |
| GTIN | 4067263093015 |
| Artikelklasse | GGN |

Teknisk beskrivelse

| | |
|--|------------------------------|
| Skæredybde a_p | 0,8 - 3,75 mm |
| Tilspænding f | 0,3 - 0,5 mm/o |
| Skærehastighed v_c , primær anvendelse | 105 - 260 mm/min |
| Indhold | 30 |
| Antal stk. | 30 |
| Type | HB7020 |
| Spånbrøder | SG |
| Produkttype | Vendeskærsplade til drejning |

Tilbehør

DNMG 1506 12 Type HB7020

250864 HB7020