

Garant**Drejevendeplatte til middel bearbejdning CNMG, HB7130-2, Størrelse / antal:
120408/30**

Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	GG2571 120408/30
GTIN	4067263093831
Artikelklasse	GGN

Teknisk beskrivelse

Skærehastighed v_c , primær anvendelse	90 - 170 mm/min
Tilspænding f	0,2 - 0,4 mm/o
Skæredybde a_p	0,55 - 4,25 mm
Indhold	250158 HB7130-2
Antal stk.	30
Type	HB7130-2
Spånryder	VM
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning

Tilbehør

CNMG 120408 Type HB7130-2

250158 HB7130-2