

**Garant****Drejevendeplatte til skrubbearbejdning DNMG, HB7020, Størrelse / antal:  
150612/50**

### Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	GG2539 150612/50
GTIN	4067263093022
Artikelklasse	GGN

### Teknisk beskrivelse

Tilspænding f	0,3 - 0,5 mm/o
Skærehastighed $v_c$ , primær anvendelse	105 - 260 mm/min
Skæredybde $a_p$	0,8 - 3,75 mm
Antal stk.	50
Indhold	250864 HB7020
Type	HB7020
Spånryder	SG
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning

## Tilbehør

DNMG 1506 12 Type HB7020

250864 HB7020