

**Garant****Drejevendeplatte til middel bearbejdning CNMG, HB7130-2, Størrelse / antal:  
09T308/30**

### Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	GG2571 09T308/30
GTIN	4067263093794
Artikelklasse	GGN

### Teknisk beskrivelse

Indhold	250152 HB7130-2
Skæredybde $a_p$	0,55 - 3,25 mm
Skærehastighed $v_c$ , primær anvendelse	90 - 170 mm/min
Tilspænding $f$	0,2 - 0,4 mm/o
Antal stk.	30
Type	HB7130-2
Spånbryder	VM
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning

## Tilbehør

CNMG 09T308 Type HB7130-2

250152 HB7130-2