

**Garant****Drejevendeplatte til middel bearbejdning CNMG, HB7130-2, Størrelse / antal:  
09T308/50**

### Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	GG2571 09T308/50
GTIN	4067263093800
Artikelklasse	GGN

### Teknisk beskrivelse

Skæredybde $a_p$	0,55 - 3,25 mm
Skærehastighed $v_c$ , primær anvendelse	90 - 170 mm/min
Indhold	250152 HB7130-2
Tilspænding $f$	0,2 - 0,4 mm/o
Antal stk.	50
Type	HB7130-2
Spån Bryder	VM
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning

## Tilbehør

CNMG 09T308 Type HB7130-2

250152 HB7130-2