

Garant

**Drejevendeplatte til middel bearbejdning SNMG, HB7020, Størrelse / antal:
190612/30**

**Bestillingsdata**

| | |
|---------------------|------------------|
| Bestillingsnummeret | GG2544 190612/30 |
| GTIN | 4067263093176 |
| Artikelklasse | GGN |

Teknisk beskrivelse

| | |
|--|-------------------------------|
| Indhold | 251236 HB7020 |
| Tilspænding f | 0,2 - 0,4 mm/o |
| Skærehastighed v_c , primær anvendelse | 130 - 280 mm/min |
| Skæredybde a_p | 0,8 - 6,75 mm |
| Antal stk. | 30 |
| Type | HB7020 |
| Spånbyrder | SM |
| Produkttype | Vendeskærsplatte til drejning |

Tilbehør

SNMG 190612 Type HB7020

251236 HB7020