

**Drejevendeplatte til middel bearbejdning CNMG, HBT130, Størrelse / antal:
120412/50****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	GG2573 120412/50
GTIN	4067263094005
Artikelklasse	GGN

Teknisk beskrivelse

Indhold	250198 HBT130
Skæredybde a_p	0,8 - 4,25 mm
Skærehastighed v_c , primær anvendelse	90 - 135 mm/min
Tilspænding f	0,2 - 0,3 mm/o
Antal stk.	50
Type	HBT130
Spånbrøder	MM
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning

Tilbehør

CNMG 120412 Type HBT130

250198 HBT130