

**Drejevendeplatte til skrubbearbejdning CNMG, HBT130, Størrelse / antal:
120412/50****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	GG2576 120412/50
GTIN	4067263094180
Artikelklasse	GGN

Teknisk beskrivelse

Tilspænding f	0,3 - 0,5 mm/o
Skærehastighed v_c , primær anvendelse	70 - 120 mm/min
Indhold	250219 HBT130
Antal stk.	50
Skæredybde a_p	0,8 - 4,25 mm
Type	HBT130
Spånryder	MR
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning

Tilbehør

CNMG 120412 Type HBT130

250219 HBT130