

Garant

**Drejvendeplatte til middel bearbejdning SNMG, HB7020, Størrelse / antal:
120412/50**

**Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	GG2544 120412/50
GTIN	4067263093121
Artikelklasse	GGN

Teknisk beskrivelse

Skæredybde a_p	0,8 - 4,25 mm
Skærehastighed v_c , primær anvendelse	130 - 280 mm/min
Tilspænding f	0,2 - 0,4 mm/o
Antal stk.	50
Indhold	251226 HB7020
Type	HB7020
Spånbynder	SM
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning

Tilbehør

SNMG 120412 Type HB7020

251226 HB7020