

Garant

**Drejvendeplatte til middel bearbejdning SNMG, HB7020, Størrelse / antal:
150608/30**

**Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	GG2544 150608/30
GTIN	4067263093138
Artikelklasse	GGN

Teknisk beskrivelse

Skærehastighed v_c , primær anvendelse	130 - 280 mm/min
Indhold	251230 HB7020
Tilspænding f	0,2 - 0,4 mm/o
Skæredybde a_p	0,55 - 5,25 mm
Antal stk.	30
Type	HB7020
Spånbyder	SM
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning

Tilbehør

SNMG 150608 Type HB7020

251230 HB7020