

Garant

**Drejevendeplatte til middel bearbejdning DNMG, HB7130-2, Størrelse / antal:
150612/30**

**Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	GG2577 150612/30
GTIN	4067263094319
Artikelklasse	GGN

Teknisk beskrivelse

Tilspænding f	0,2 - 0,4 mm/o
Indhold	250764 HB7130-2
Skærehastighed v_c , primær anvendelse	100 - 170 mm/min
Skæredybde a_p	0,8 - 3,75 mm
Antal stk.	30
Type	HB7130-2
Spånbryder	VM
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning

Tilbehør

DNMG 1506 12 Type HB7130-2

250764 HB7130-2