


Garant

**Drejevendeplatte til middel bearbejdning SNMG, HB7020, Størrelse / antal:
120404/30**

**Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	GG2544 120404/30
GTIN	4067263093077
Artikelklasse	GGN

Teknisk beskrivelse

Skærehastighed v_c , primær anvendelse	130 - 280 mm/min
Indhold	251222 HB7020
Tilspænding f	0,2 - 0,4 mm/o
Skæredybde a_p	0,25 - 4,25 mm
Antal stk.	30
Type	HB7020
Spån Bryder	SM
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning

Tilbehør

SNMG 120404 Type HB7020

251222 HB7020