

Garant

**Drejevendeplatte til middel bearbejdning DNMG, HB7130-2, Størrelse / antal:
110408/30**

**Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	GG2577 110408/30
GTIN	4067263094258
Artikelklasse	GGN

Teknisk beskrivelse

Skæredybde a_p	0,55 - 2,75 mm
Skærehastighed v_c , primær anvendelse	100 - 170 mm/min
Tilspænding f	0,2 - 0,4 mm/o
Indhold	250754 HB7130-2
Antal stk.	30
Type	HB7130-2
Spånryder	VM
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning

Tilbehør

DNMG 110408 Type HB7130-2

250754 HB7130-2