

**Drejevendeplatte til middel bearbejdning DNMG, HBT130, Størrelse / antal:  
110404/30****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	GG2579 110404/30
GTIN	4067263094333
Artikelklasse	GGN

**Teknisk beskrivelse**

Skærehastighed $v_c$ , primær anvendelse	80 - 135 mm/min
Skæredybde $a_p$	0,25 - 2,75 mm
Tilspænding $f$	0,2 - 0,3 mm/o
Indhold	250780 HBT130
Antal stk.	30
Type	HBT130
Spånbrøder	MM
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning

## Tilbehør

DNMG 110404 Type HBT130

250780 HBT130