

Garant

**Drejevendeplatte til skrubbearbejdning SNMG, HB7020, Størrelse / antal:
120412/30**

**Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	GG2549 120412/30
GTIN	4067263093275
Artikelklasse	GGN

Teknisk beskrivelse

Skæredybde a_p	0,8 - 4,25 mm
Tilspænding f	0,3 - 0,5 mm/o
Indhold	251326 HB7020
Skærehastighed v_c , primær anvendelse	105 - 260 mm/min
Antal stk.	30
Type	HB7020
Spånbynder	SG
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning

Tilbehør

SNMG 120412 Type HB7020

251326 HB7020