

Garant**Drejvendeplatte til skrubbearbejdning SNMG, HB7020, Størrelse / antal:
120412/50**

Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	GG2549 120412/50
GTIN	4067263093282
Artikelklasse	GGN

Teknisk beskrivelse

Skærehastighed v_c , primær anvendelse	105 - 260 mm/min
Skæredybde a_p	0,8 - 4,25 mm
Tilspænding f	0,3 - 0,5 mm/o
Antal stk.	50
Indhold	251326 HB7020
Type	HB7020
Spånbyder	SG
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning

Tilbehør

SNMG 120412 Type HB7020

251326 HB7020