

Garant**Drejvendeplatte til middel bearbejdning KNUX, HB7130-2, Størrelse / antal:
160410R/50**

Bestillingsdata

| | |
|---------------------|-------------------|
| Bestillingsnummeret | GG2583 160410R/50 |
| GTIN | 4067263094524 |
| Artikelklasse | GGN |

Teknisk beskrivelse

| | |
|--|-------------------------------|
| Skæredybde a_p | 0,65 - 4 mm |
| Skærehastighed v_c , primær anvendelse | 85 - 210 mm/min |
| Antal stk. | 50 |
| Indhold | 251036 HB7130-2 |
| Tilspænding f | 0,25 - 0,5 mm/o |
| Type | HB7130-2 |
| Spånbrøder | VM |
| Produkttype | Vendeskærsplatte til drejning |

Tilbehør

| | |
|----------------------------|-----------------|
| KNUX 160410R Type HB7130-2 | 251036 HB7130-2 |
|----------------------------|-----------------|