


**Drejevendeplatte til middel bearbejdning TNMG, HBT020, Størrelse / antal:
160408/50****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	GG2558 160408/50
GTIN	4067263093466
Artikelklasse	GGN

Teknisk beskrivelse

Skærehastighed v_c , primær anvendelse	120 - 240 mm/min
Tilspænding f	0,2 - 0,3 mm/o
Skæredybde a_p	0,55 - 4 mm
Antal stk.	50
Indhold	251565 HBT020
ISO-kode, vendeskærsplatte	TNMG160408
Type	HBT020
Spånryder	PM
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning

Tilbehør

TNMG 160408 Type HBT020

251565 HBT020