

**Garant****Drejvendeplatte til middel bearbejdning KNUX, HB7020, Størrelse / antal:  
160405L/30**

### Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	GG2541 160405L/30
GTIN	4067263094579
Artikelklasse	GGN

### Teknisk beskrivelse

Tilspænding f	0,2 - 0,5 mm/o
Skæredybde $a_p$	0,35 - 4 mm
Indhold	251032 HB7020
Skærehastighed $v_c$ , primær anvendelse	120 - 250 mm/min
Antal stk.	30
Type	HB7020
Spånbrøder	SM
Produkttype	Vendeskærsplade til drejning

### Tilbehør

KNUX 160405L Type HB7020	251032 HB7020
--------------------------	---------------