

Garant

**Drejvendeplatte til middel bearbejdning TNMG, HB7020, Størrelse / antal:
160404/30**

**Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	GG2555 160404/30
GTIN	4067263093398
Artikelklasse	GGN

Teknisk beskrivelse

Indhold	251542 HB7020
Skærehastighed v_c , primær anvendelse	130 - 280 mm/min
Skæredybde a_p	0,25 - 4 mm
Tilspænding f	0,2 - 0,4 mm/o
Antal stk.	30
Type	HB7020
Spånryder	SM
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning

Tilbehør

TNMG 160404 Type HB7020

251542 HB7020