

Garant**Drejvendeplade til middel bearbejdning KNUX, HB7130-2, Størrelse / antal:
160410L/50**

Bestillingsdata

| | |
|---------------------|-------------------|
| Bestillingsnummeret | GG2583 160410L/50 |
| GTIN | 4067263094548 |
| Artikelklasse | GGN |

Teknisk beskrivelse

| | |
|--|------------------------------|
| Tilspænding f | 0,25 - 0,5 mm/o |
| Indhold | 251038 HB7130-2 |
| Skærehastighed v_c , primær anvendelse | 85 - 210 mm/min |
| Antal stk. | 50 |
| Skæredybde a_p | 0,65 - 4 mm |
| ISO-kode, vendeskærsplade | KNUX160410 |
| Type | HB7130-2 |
| Spånbrøder | VM |
| Produkttype | Vendeskærsplade til drejning |

Tilbehør

| | |
|----------------------------|-----------------|
| KNUX 160410L Type HB7130-2 | 251038 HB7130-2 |
|----------------------------|-----------------|