


**Drejevendeplatte til middel bearbejdning TNMG, HBT020, Størrelse / antal:
160404/30****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	GG2558 160404/30
GTIN	4067263093435
Artikelklasse	GGN

Teknisk beskrivelse

Skærehastighed v_c , primær anvendelse	120 - 240 mm/min
Tilspænding f	0,2 - 0,3 mm/o
Indhold	251564 HBT020
Skæredybde a_p	0,25 - 4 mm
Antal stk.	30
Type	HBT020
Spånryder	PM
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning

Tilbehør

TNMG 160404 Type HBT020

251564 HBT020