

Garant**Drejvendeplatte til middel bearbejdning KNUX, HB7130-2, Størrelse / antal:
160410L/50**

Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	GG2583 160410L/50
GTIN	4067263094548
Artikelklasse	GGN

Teknisk beskrivelse

Tilspænding f	0,25 - 0,5 mm/o
Indhold	251038 HB7130-2
Skærehastighed v_c , primær anvendelse	85 - 210 mm/min
Antal stk.	50
Skæredybde a_p	0,65 - 4 mm
Type	HB7130-2
Spånryder	VM
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning

Tilbehør

KNUX 160410L Type HB7130-2	251038 HB7130-2
----------------------------	-----------------