

Garant**Drejvendeplade til middel bearbejdning KNUX, HB7020, Størrelse / antal:
160410L/50**

Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	GG2541 160410L/50
GTIN	4067263094623
Artikelklasse	GGN

Teknisk beskrivelse

Skæredybde a_p	0,65 - 4 mm
Skærehastighed v_c , primær anvendelse	120 - 250 mm/min
Tilspænding f	0,2 - 0,5 mm/o
Antal stk.	50
Indhold	251038 HB7020
Type	HB7020
Spånryder	SM
Produkttype	Vendeskærsplade til drejning

Tilbehør

KNUX 160410L Type HB7020	251038 HB7020
--------------------------	---------------