

**Drejevendeplatte til middel bearbejdning VNMG, HBT020, Størrelse / antal:  
160408/50****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	GG2563 160408/50
GTIN	4067263093527
Artikelklasse	GGN

**Teknisk beskrivelse**

Skærehastighed $v_c$ , primær anvendelse	120 - 240 mm/min
Skæredybde $a_p$	0,55 - 2,5 mm
Tilspænding $f$	0,2 - 0,3 mm/o
Antal stk.	50
Indhold	251829 HBT020
Type	HBT020
Spånryder	PM
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning

## Tilbehør

VNMG 160408 Type HBT020

251829 HBT020