

**Drejvendeplatte til middel bearbejdning TNMG, HBT130, Størrelse / antal:
160408/50****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	GG2588 160408/50
GTIN	4067263094807
Artikelklasse	GGN

Teknisk beskrivelse

Skæredybde a_p	0,55 - 4 mm
Skærehastighed v_c , primær anvendelse	80 - 135 mm/min
Antal stk.	50
Tilspænding f	0,2 - 0,3 mm/o
Indhold	251565 HBT130
Type	HBT130
Spån Bryder	MM
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning

Tilbehør

TNMG 160408 Type HBT130

251565 HBT130