

Garant

**Drejevendeplatte til middel bearbejdning VNMG, HB7020, Størrelse / antal:
160404/50**

**Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	GG2561 160404/50
GTIN	4067263843764
Artikelklasse	GGN

Teknisk beskrivelse

Tilspænding f	0,2 - 0,4 mm/o
Skæredybde a_p	0,25 - 2,5 mm
Skærehastighed v_c , primær anvendelse	110 - 280 mm/min
Antal stk.	50
Indhold	251802 HB7020
Type	HB7020
Spånryder	SM
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning

Tilbehør

VNMG 160404 Type HB7020

251802 HB7020