

Garant

**Drejevendeplatte til middel bearbejdning VNMG, HB7020, Størrelse / antal:
160404/30**

**Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	GG2561 160404/30
GTIN	4067263843757
Artikelklasse	GGN

Teknisk beskrivelse

Indhold	251802 HB7020
Skærehastighed v_c , primær anvendelse	110 - 280 mm/min
Skæredybde a_p	0,25 - 2,5 mm
Tilspænding f	0,2 - 0,4 mm/o
Antal stk.	30
Type	HB7020
Spånbryder	SM
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning

Tilbehør

VNMG 160404 Type HB7020

251802 HB7020