

Garant**Drejvendeplade til middel bearbejdning CCMT, HB7020, Størrelse / antal:
09T304/30**

Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	GG2620 09T304/30
GTIN	4067263095194
Artikelklasse	GGN

Teknisk beskrivelse

Tilspænding f	0,1 - 0,25 mm/o
Skæredybde a_p	0,25 - 3,25 mm
Skærehastighed v_c , primær anvendelse	130 - 280 mm/min
Indhold	260150 HB7020
Antal stk.	30
Type	HB7020
Spånryder	SM
Produkttype	Vendeskærsplade til drejning

Tilbehør

CC.T 09T304 Type HB7020

260150 HB7020