

**Drejevendeplatte til middel bearbejdning WNMG, HBT020, Størrelse / antal:  
060408/30****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	GG2566 060408/30
GTIN	4067263093657
Artikelklasse	GGN

**Teknisk beskrivelse**

Skærehastighed $v_c$ , primær anvendelse	120 - 240 mm/min
Skæredybde $a_p$	0,55 - 2 mm
Tilspænding $f$	0,2 - 0,3 mm/o
Indhold	252093 HBT020
Antal stk.	30
Type	HBT020
Spån Bryder	PM
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning

**Tilbehør**

WNMG 060408 Type HBT020

252093 HBT020