

Garant**Drejevendeplatte til middel bearbejdning CCMT, HB7020, Størrelse / antal:
120408/50**

Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	GG2620 120408/50
GTIN	4067263095262
Artikelklasse	GGN

Teknisk beskrivelse

Indhold	260160 HB7020
Skærehastighed v_c , primær anvendelse	130 - 280 mm/min
Skæredybde a_p	0,55 - 4,25 mm
Tilspænding f	0,1 - 0,25 mm/o
Antal stk.	50
Type	HB7020
Spånryder	SM
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning

Tilbehør

CC.T 120408 Type HB7020

260160 HB7020