


**Garant**

**Drejevendeplatte til middel bearbejdning WNMG, HB7020, Størrelse / antal:  
080412/50**

**Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	GG2564 080412/50
GTIN	4067263093626
Artikelklasse	GGN

**Teknisk beskrivelse**

Skærehastighed $v_c$ , primær anvendelse	110 - 280 mm/min
Tilspænding $f$	0,2 - 0,4 mm/o
Skæredybde $a_p$	0,8 - 2,75 mm
Antal stk.	50
Indhold	252072 HB7020
Type	HB7020
Spån Bryder	SM
Produkttype	Vendeskersplade til drejning

**Tilbehør**

WNMG 080412 Type HB7020

252072 HB7020