


Garant**Drejevendeplatte til middel bearbejdning CCMT, HB7020, Størrelse / antal:
09T308/30**

Bestillingsdata

| | |
|---------------------|------------------|
| Bestillingsnummeret | GG2620 09T308/30 |
| GTIN | 4067263095217 |
| Artikelklasse | GGN |

Teknisk beskrivelse

| | |
|--|-------------------------------|
| Skærehastighed v_c , primær anvendelse | 130 - 280 mm/min |
| Skæredybde a_p | 0,55 - 3,25 mm |
| Tilspænding f | 0,1 - 0,25 mm/o |
| Indhold | 260152 HB7020 |
| Antal stk. | 30 |
| Type | HB7020 |
| Spånryder | SM |
| Produkttype | Vendeskærsplatte til drejning |

Tilbehør

CC.T 09T308 Type HB7020

260152 HB7020