


Garant

**Drejevendeplatte til middel bearbejdning WNMG, HB7020, Størrelse / antal:
080408/50**

**Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	GG2564 080408/50
GTIN	4067263093602
Artikelklasse	GGN

Teknisk beskrivelse

Skæredybde a_p	0,55 - 2,75 mm
Tilspænding f	0,2 - 0,4 mm/o
Skærehastighed v_c , primær anvendelse	110 - 280 mm/min
Antal stk.	50
Indhold	252070 HB7020
Type	HB7020
Spån Bryder	SM
Produkttype	Vendeskersplatte til drejning

Tilbehør

WNMG 080408 Type HB7020

252070 HB7020