

**Drejevendeplatte til middel bearbejdning WNMG, HBT020, Størrelse / antal:  
060404/30****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	GG2566 060404/30
GTIN	4067263093633
Artikelklasse	GGN

**Teknisk beskrivelse**

Skæredybde $a_p$	0,25 - 2 mm
Indhold	252092 HBT020
Tilspænding $f$	0,2 - 0,3 mm/o
Skærehastighed $v_c$ , primær anvendelse	120 - 240 mm/min
Antal stk.	30
Type	HBT020
Spånryder	PM
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning

**Tilbehør**

WNMG 060404 Type HBT020

252092 HBT020