

**Drejevendeplatte til middel bearbejdning CNMG, HBT130, Størrelse / antal:  
09T304/30****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	GG2573 09T304/30
GTIN	4067263093930
Artikelklasse	GGN

**Teknisk beskrivelse**

Indhold	250188 HBT130
Tilspænding f	0,2 - 0,3 mm/o
Skærehastighed $v_c$ , primær anvendelse	90 - 135 mm/min
Skæredybde $a_p$	0,25 - 3,25 mm
Antal stk.	30
Type	HBT130
Spånryder	MM
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning

## Tilbehør

CNMG 09T304 Type HBT130

250188 HBT130