


**Drejevendeplatte til middel bearbejdning DCMT, HBT020, Størrelse / antal:
11T304/30****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	GG2627 11T304/30
GTIN	4067263095538
Artikelklasse	GGN

Teknisk beskrivelse

Skærehastighed v_c , primær anvendelse	120 - 240 mm/min
Skæredybde a_p	0,25 - 2,75 mm
Tilspænding f	0,2 - 0,3 mm/o
Indhold	260507 HBT020
Antal stk.	30
Type	HBT020
Spånryder	PM
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning

Tilbehør

DCMT 11T304 Type HBT020

260507 HBT020