

Garant**Drejevendeplatte til middel bearbejdning DCMT, HB7020, Størrelse / antal:
11T304/30**

Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	GG2624 11T304/30
GTIN	4067263095453
Artikelklasse	GGN

Teknisk beskrivelse

Skærehastighed v_c , primær anvendelse	130 - 280 mm/min
Indhold	260462 HB7020
Skæredybde a_p	0,25 - 2,75 mm
Tilspænding f	0,1 - 0,25 mm/o
Antal stk.	30
Type	HB7020
Spånryder	SM
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning

Tilbehør

DC.T 11T304 Type HB7020

260462 HB7020