

**Drejvendeplatte til skrubbearbejdning CNMG, HBT130, Størrelse / antal:
160608/30****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	GG2576 160608/30
GTIN	4067263094197
Artikelklasse	GGN

Teknisk beskrivelse

Skærehastighed v_c , primær anvendelse	70 - 120 mm/min
Indhold	250220 HBT130
Tilspænding f	0,3 - 0,5 mm/o
Antal stk.	30
Skæredybde a_p	0,55 - 5,5 mm
Type	HBT130
Spånbryder	MR
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning

Tilbehør

CNMG 160608 Type HBT130

250220 HBT130