

**Drejevendeplatte til skrubbearbejdning CNMG, HBT130, Størrelse / antal:  
120408/30****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	GG2576 120408/30
GTIN	4067263094159
Artikelklasse	GGN

**Teknisk beskrivelse**

Antal stk.	30
Skærehastighed $v_c$ , primær anvendelse	70 - 120 mm/min
Skæredybde $a_p$	0,55 - 4,25 mm
Tilspænding $f$	0,3 - 0,5 mm/o
Indhold	250218 HBT130
Type	HBT130
Spånryder	MR
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning

## Tilbehør

CNMG 120408 Type HBT130

250218 HBT130