

**Garant**

**Drejevendeplatte til middel bearbejdning DCMT, HB7020, Størrelse / antal:  
11T302/50**

**Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	GG2624 11T302/50
GTIN	4067263095446
Artikelklasse	GGN

**Teknisk beskrivelse**

Indhold	260458 HB7020
Tilspænding f	0,1 - 0,25 mm/o
Skæredybde $a_p$	0,15 - 2,75 mm
Skærehastighed $v_c$ , primær anvendelse	130 - 280 mm/min
Antal stk.	50
Type	HB7020
Spånryder	SM
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning

## Tilbehør

DC.T 11T302 Type HB7020

260458 HB7020