

**Drejevendeplatte til skrubbearbejdning CNMG, HBT130, Størrelse / antal:
160612/50****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	GG2576 160612/50
GTIN	4067263094227
Artikelklasse	GGN

Teknisk beskrivelse

Antal stk.	50
Skærehastighed v_c , primær anvendelse	70 - 120 mm/min
Indhold	250221 HBT130
Skæredybde a_p	0,8 - 5,5 mm
Tilspænding f	0,3 - 0,5 mm/o
Type	HBT130
Spånbrøder	MR
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning

Tilbehør

CNMG 160612 Type HBT130

250221 HBT130