

Garant

**Drejevendeplatte til middel bearbejdning DCMT, HB7020, Størrelse / antal:
11T308/30**

**Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	GG2624 11T308/30
GTIN	4067263095477
Artikelklasse	GGN

Teknisk beskrivelse

Tilspænding f	0,1 - 0,25 mm/o
Indhold	260464 HB7020
Skærehastighed v_c , primær anvendelse	130 - 280 mm/min
Skæredybde a_p	0,55 - 2,75 mm
Antal stk.	30
Type	HB7020
Spånryder	SM
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning

Tilbehør

DC.T 11T308 Type HB7020

260464 HB7020