

**Drejevendeplatte til middel bearbejdning DNMG, HBT130, Størrelse / antal:
110408/50****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	GG2579 110408/50
GTIN	4067263094364
Artikelklasse	GGN

Teknisk beskrivelse

Skæredybde a_p	0,55 - 2,75 mm
Skærehastighed v_c , primær anvendelse	80 - 135 mm/min
Tilspænding f	0,2 - 0,3 mm/o
Indhold	250781 HBT130
Antal stk.	50
Type	HBT130
Spånbrøder	MM
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning

Tilbehør

DNMG 110408 Type HBT130

250781 HBT130