


**Drejvendeplatte til middel bearbejdning SCMT, HBT020, Størrelse / antal:  
120408/30****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	GG2631 120408/30
GTIN	4067263095699
Artikelklasse	GGN

**Teknisk beskrivelse**

Skæredybde $a_p$	0,55 - 4,25 mm
Skærehastighed $v_c$ , primær anvendelse	120 - 240 mm/min
Indhold	260795 HBT020
Tilspænding $f$	0,2 - 0,3 mm/o
Antal stk.	30
Type	HBT020
Spånbrøder	PM
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning

**Tilbehør**

SCMT 120408 Type HBT020

260795 HBT020