

**Drejevendeplatte til middel bearbejdning DNMG, HBT130, Størrelse / antal:
150608/50****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	GG2579 150608/50
GTIN	4067263094401
Artikelklasse	GGN

Teknisk beskrivelse

Indhold	250784 HBT130
Tilspænding f	0,2 - 0,3 mm/o
Skærehastighed v_c , primær anvendelse	80 - 135 mm/min
Skæredybde a_p	0,55 - 3,75 mm
Antal stk.	50
Type	HBT130
Spånryder	MM
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning

Tilbehør

DNMG 150608 Type HBT130

250784 HBT130