

Garant

**Drejevendeplatte til middel bearbejdning SCMT, HB7020, Størrelse / antal:
09T304/50**

**Bestillingsdata**

| | |
|---------------------|------------------|
| Bestillingsnummeret | GG2628 09T304/50 |
| GTIN | 4067263095583 |
| Artikelklasse | GGN |

Teknisk beskrivelse

| | |
|--|-------------------------------|
| Antal stk. | 50 |
| Skærehastighed v_c , primær anvendelse | 130 - 280 mm/min |
| Indhold | 260762 HB7020 |
| Skæredybde a_p | 0,25 - 3,25 mm |
| Tilspænding f | 0,1 - 0,25 mm/o |
| Type | HB7020 |
| Spånryder | SM |
| Produkttype | Vendeskærsplatte til drejning |

Tilbehør

SC.T 09T304 Type HB7020

260762 HB7020