

**Drejevendeplatte til middel bearbejdning DNMG, HBT130, Størrelse / antal:
110408/30****Bestillingsdata**

| | |
|---------------------|------------------|
| Bestillingsnummeret | GG2579 110408/30 |
| GTIN | 4067263094357 |
| Artikelklasse | GGN |

Teknisk beskrivelse

| | |
|--|-------------------------------|
| Skæredybde a_p | 0,55 - 2,75 mm |
| Tilspænding f | 0,2 - 0,3 mm/o |
| Indhold | 250781 HBT130 |
| Skærehastighed v_c , primær anvendelse | 80 - 135 mm/min |
| Antal stk. | 30 |
| Type | HBT130 |
| Spånbrøder | MM |
| Produkttype | Vendeskærsplatte til drejning |

Tilbehør

DNMG 110408 Type HBT130

250781 HBT130