

**Drejevendeplatte til skrubbearbejdning DNMG, HBT130, Størrelse / antal:  
150612/50****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	GG2582 150612/50
GTIN	4067263094463
Artikelklasse	GGN

**Teknisk beskrivelse**

Tilspænding f	0,3 - 0,5 mm/o
Indhold	250787 HBT130
Skærehastighed $v_c$ , primær anvendelse	70 - 120 mm/min
Skæredybde $a_p$	0,8 - 3,75 mm
Antal stk.	50
Type	HBT130
Spånryder	MR
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning

## Tilbehør

DNMG 1506 12 Type HBT130

250787 HBT130